








個別製品注文シート


キャビネットとその他パーツ

ベースキャビネット W900 W900 x D590 x H780		ベースキャビネット W750 W750 x D590 x H780	
 SRB-0900OK オーク調 _____ 台	 SRB-0900WM ウォールナット調 _____ 台	 SRB-0750OK オーク調 _____ 台	 SRB-0750WM ウォールナット調 _____ 台
サイドキャビネット W300 W300 x D590 x H780		幕板 W900 ※幅 1mm 単位で現場カット対応可能 W900 x D590 x H175	
 SRS-0300OK オーク調 _____ 台	 SRS-0300WM ウォールナット調 _____ 台	 SRX-0900OK オーク調 _____ 台	 SRX-0900WM ウォールナット調 _____ 台
サイドパネル D590 x H780 x t20		フィラー D570 x H175 x t15	
 SRP-0780OK オーク調 _____ 台	 SRP-0780WM ウォールナット調 _____ 台	 SRF-0175WH ホワイト _____ 台	 SRF-0780WH ホワイト _____ 台
ミラーキャビネット W900 x D111 x H680		Note : ※色はイメージ（参考）であり、実際の製品の色味を正確に反映したものではありません。 ※「FIX」は引き出し機能がない仕様を示します。 ※幕板(最大 W900mm)は現場にて 1mm 単位でカットが可能です。なお、着座してご使用の場合は、ゆとりあるスペースを確保するため、W500mm 以上を推奨いたします。 ※サイドパネルおよびフィラーは、ベースキャビネット・サイドキャビネット・幕板の形状に合わせてカットすることが可能です。実際の設置条件に応じて現場で適切に加工してください。 ※キャビネットと併せてご購入の場合、ハイバック洗面カウンター（DH / SIERRA）の前枠は 20mm にカットする仕様となります。	
 SRM-0900SO ダークグレー _____ 台			

注意事項


洗面ボウル位置の調整について

円で示している部分は、洗面ボウルの中心（排水口位置）を表しています。
洗面ボウルの中心位置は、ベースキャビネット（W750 / W900）に設置する場合、
左右それぞれ最大約 90mm の範囲で調整可能です。




壁側設置時

壁側にキャビネットを施工する際、建具と引き出しが干渉する恐れがあります。
その場合、別売のフィラーをご使用の上、クリアランスを確保してください。




幕板カット時の仕上げ方法

- ① 幕板 W900 を現場で間口に合わせてカットする場合は、カットした側面に別売のフィラーを取り付けてください。




- ② フィラーの取り付けには、同梱の L 型金具をご使用の上、しっかりと固定してください。



L 型金具 (同梱)

- ③ カットした幕板の木口に、同梱の木口テープを貼り付けてください



小口テープ (同梱)